

PSA制氧机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | PSA制氧机 |
| 生产厂家 | 浙江瑞德空分设备有限公司 |
| 价格 | / |
| 规格参数 | 瑞德:瑞德空分 RDO:5-5000 浙江:杭州 |
| 公司地址 | 东洲工业园区 |
| 联系电话 | 17816087669 |

产品详情

PSA制氧机

供应；PSA制氧机

以下资料仅供参考，若想了解详细资料请致电：17816087669

PSA制氧机技术指标：

氧气产量：5-3000Nm³/h

氧气纯度：93%--96%

氧气压力：0.3Mpa（可调） 氧气露点： -45

是否有现货：否 认证：ISO9001、CE、RoHS

加工定制：是

类型：氧气发生器

提取气体类型：氧气

作用原理：压缩 产品类型：全新

品牌：瑞德 包装：木箱

型号：RDO

商标：RIDE-GAS

应用领域：有色金属冶炼、切割、医用、制药、富氧燃烧冶炼炉；

一、针对不同

行业不同用户对氧气使用的不同要求，

瑞德制氧设备，

充分满足不同用户的用气要求。PSA

变压吸附制氧系统是利用变压吸附技术采用专用吸附剂在常温下将空气

中的氧气富集

出来的现场供气设备。由瑞

德提供的RDO

系列变压吸附制氧

系统是一种新型高科技设备，

它具有设备成本低，体积小、重量轻、操作简单、维护方便、运行费用小、现场制氧快捷、开关方便、无污染等优点。接上电源即可供氧，可广泛运用于石油化工、电炉炼钢、玻璃生产、造纸、制取臭氧、水产养殖、航空航天、医疗保健等行业和领域，设备运行稳定，安全可靠，深受广大用户的青睐。我公司均设有专门的气体领域应用研究队伍，产品范围广，除了涉及工业气体及装置外，其边缘产品及服务获得了较大的市场份。

二、变压吸附制氧机是以沸石分子筛为吸附剂，利用加压吸附，降压解吸的原理从空气中吸附和释放氧气，从而分离出氧气的自动化设备。沸石分子筛是一种经过特殊的孔型处理工艺加工而成

的，表面和内部布满微孔的球形颗粒状吸附剂，呈白色。其孔型特性使其能够实现O₂、N₂的动力学分离。沸石分子筛对O₂、N₂的分离作用是基于这两种气体的动力学直径的小差别，N₂分子在沸石分子筛的微孔中有较快的扩散速率，O₂分子扩散速率较慢。压缩空气中的水和CO₂的扩散同氮相差不大从吸附塔富集出来的是氧气分子。

三、工艺流程：空气经空压机压缩后，经过除尘、除油、干燥后，进入空气储罐，经过空气进气阀、左进气阀进入左吸附塔，塔压力升高，压缩空气中的氮分子被沸石分子筛吸附，未吸附的氧气穿过吸附床，经过左产气阀、氧气产气阀进入氧气储罐，这个过程称之为左吸，持续时间为几十秒。左吸过程结束后，左吸附塔与右吸附塔通过均压阀连通，使两塔压力达到均衡，这个过程称之为均压，持续时间为3~5秒。均压结束后，压缩空气经过空气进气阀、右进气阀进入右吸附塔，压缩空气中的氮分子被沸石分子筛吸附，富集的氧气经过右产气阀、氧气产气阀进入氧气储罐，这个过程称之为右吸，持续时间为几十秒。同时左吸附塔中沸石分子筛吸附的氧气通过左排气阀降压释放回大气当中，此过程称之为解吸。反之左塔吸附时右塔同时也在解吸。为使分子筛中降压释放出的氮气完全排放到大气中，氧气通过一个常开的反吹阀吹扫正在解吸的吸附塔，把塔内的氮气吹出吸附塔。这个过程称之为反吹，它与解吸是同时进行的。右吸结束后，进入均压过程，再切换到左吸过程，一直循环进行下去，从而连续产出高纯度的产品氧气。

