

## 金属空白值低100ml耐强酸强碱PFA量筒特氟龙塑料量筒

产品名称	金属空白值低100ml耐强酸强碱PFA量筒特氟龙塑料量筒
生产厂家	南京滨正红仪器有限公司
价格	1570.00/个
规格参数	规格:100ml 品牌:南京滨正红 :
公司地址	玄武区樱花路118号
联系电话	13913944240

### 产品详情

#### 金属空白值低100ml耐强酸强碱PFA量筒特氟龙塑料量筒

##### 一、产品介绍

量筒是实验室中使用的一种量器，用途是按体积定量量取液体。为竖长的圆筒形，上沿一侧有嘴，便于倾倒，

下部有宽脚以保持稳定。

圆筒壁上刻有容积量程，

PFA量筒刻度清晰，可方便观察液面，规格种类多可选择性多，内壁光滑不会挂水，且筒口液体倒出流畅。

量筒规格一般有

5mL,10mL , 25mL , 50mL , 100mL , 250mL , 500mL , 1000mL等规格。

---

## 二、产品特性：

- 1、耐高低温：使用温度可达-200~+260 ；
- 2、刻度准，方便观察液面
- 3、具有低的溶出和析出，是存储标准物质、强腐蚀性、昂贵高纯试剂的好器皿
- 4、筒口液体倒出流畅，液体不会顺着倒口处往下滴流
- 5、耐腐蚀，强酸强碱试剂量取器皿
- 6、内部光滑，无附着，便于清洗

### 量筒仰视与俯视的问题

在看量筒的容积时是看水面的中心点

俯视时视线斜向下的

视线与筒壁的交点在水面上所以读到的数据偏高，实际量取溶液值偏低

仰视是视线斜向上的

视线与筒壁的交点在水面下所以读到的数据偏低，实际量取溶液值偏高

## 三、常规用途

1.用来测液体体积。

2.

量取固体体积：先在量筒中取一定量的水，并记录初始读数，再向量筒中加入固体物质，再记录末了读数，其体积差即为固体的体积。

3.量取气体体积：进入量筒中液体的体积即近似为生成的气体的体积。

---

#### 四、我司PFA系列产品：

试剂瓶、洗瓶、容量瓶、量杯、烧杯、消解管、溶样罐、微柱、坩埚、阀门、接头、输送管等。